



## Menghină modulară, Lățimea bacului A: 150/2mm



### Date comandă

Numărul de comandă	362100 150/2
GTIN	2050001077486
Clasa articolului	35G

### Descriere

#### Execuție:

- Acționare mecanică simplă (până la 3,5 t).
- Reglare ușoară a deschiderii.
- Menghină pentru mașini cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
- Cementată HRC 60.
- Paralelism 0,02 mm.

#### Livrare:

Inclusiv bacuri de protecție cu tragere în jos, 1 opritor de piesă, 2 buc. piulițe Cod 362160 Ref. 16/16, 1 cheie de strângere, 1 cheie cu mâner transversal.

#### Notă:

Pentru alte bride de prindere, consultați Cod 362160.

### Descriere tehnică

Lungimea totală L	420 mm
Pană de fixare longitudinală I	16 mm
Greutate	35,5 kg
Înălțimea bacurilor C	50 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Gerardi 150
Înălțimea corpului de bază G	50 mm

Pană de fixare transversală n	16 mm
Lățimea bacului A	150 mm
Gamă de prindere b	200 mm
Forță de strângere maximă la 80 Nm	30 kN
Serie	Gerardi 150
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 14/16 mm	362160 14/16
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 12/16 mm	362160 12/16
Bac de protecție striat pe lungime (bucată) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362146 150
Pereche de bride de fixare Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362120 150
Element de prindere complet (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362144 150
Element modular mobil (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362145 150
Bac moale cu suprafață de fixare plană (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362130 150
Bac de protecție neted, moale (bucată) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362148 150
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 16/16 mm	362160 16/16
Bac prismatic (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362125 150
Bac de protecție neted, dur (bucată) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362147 150
Bac mobil (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm	362143 150
	362160 20/16

Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I /  
canal 20/16 mm

Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I /  
canal 18/16 mm

362160 18/16

Bacuri moi cu suprafață de fixare prismatică (buc.) Pentru  
lățimea bacurilor 150 mm

362135 150

Bac intermediar (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm

362142 150

Elementmodular fix (buc.) Pentru lățimea bacurilor 150 mm

362150 150