



Menghină de înaltă presiune, Lățimea bacurilor: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	362010 125
GTIN	4045197233837
Clasa articolului	32F

Descriere

Execuție:

- Corpul de bază și bacul superior mobil din fontă cu grafit nodular GGG 60, ghidaj călit și rectificat.
- Amplificator mecanic-hidraulic de putere cu forță de strângere preselectată exact.
- Șurub de înaltă presiune complet capsulat, care nu necesită mentenanță.
- În serie, cu elemente de prindere călite și rectificate plan.
- Partea inferioară cu canale longitudinale și transversale facilitează alinierea exactă și rapidă a menghinei în direcție longitudinală și transversală.

Aplicație:

- Pentru prindere fără vibrații, absolut sigură la forțe de tăiere și de avans ridicate.
- Toleranțele restrânse de fabricație permit montarea ulterioară a mai multor menghine alăturate.

Livrare:

Inclusiv 4 bride de fixare fără trepte, 1 pereche de bacuri de prindere călite, manivelă manuală.

Accesorii opționale:

- Pentru setul de centrare și fixare, consultați Cod 360530; pentru accesorii consultați Cod 362015 – 362025.
- Alte elemente de prindere se găsesc la Cod 362400 – 362620.

Notă:

Pentru montarea de bacuri din accesorii trebuie demontate bacurile standard.

Pentru utilizarea bacurilor COD 362400 – 362620, demontați bacurile standard de protecție, ulterior putând fi montate bacurile de protecție cu Cod 362400 - 362620 la alezajul central M10.

Descriere tehnică

Gamă de prindere b I	0 - 105 mm
L ₂	80 mm
Lățimea bacurilor	125 mm
Forța de strângere	40 kN
Gamă de prindere b extinsă	255 mm
Înălțime corp de bază c	107 mm
Dimensiune filet D ₁	M12
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	HD-HOLEX
Gamă de prindere b II	100 - 205 mm
L ₃	60 mm
Înălțime rezemare G +0,02	65 mm
L ₄	489 - 694 mm
Greutate	25 kg
Lungimea corpului de bază a	425 mm
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Pereche de bacuri cu caneluri longitudinale și transversale Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362400 125
Pereche de portbacuri moi Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362520 125
Pereche de bacuri cu fixare prin tragere în jos Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362460 125
Pereche de bacuri cu suprafață de așezare degajată Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362560 125
Disc rotativ Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362015 125
Bacuri cu lamele din oțel de arc Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362600 125
Set de gheare de strângere 2 buc. Pentru lățimea bacurilor 125/160 mm	360750 125/160

Pereche de lamele din oțel de arc, de schimb Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362620 125
Pereche de bacuri prismatice Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362500 125
Pereche de bacuri, netede Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362420 125
Manivelă Pentru lățimea bacurilor 125/160 mm	360810 125/160
Element de prindere cu suprafață de reazem în trepte Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362030 125
Opritor reglabil Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362020 125