

**Mahr****Șubler Vernier 1/50, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410251 150
GTIN	4059192001582
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Suprafețe de măsurare lepuite fin.

**Fără** gradație în inch.

**Accesorii opționale:**

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

**Descriere tehnică**

Ambalaj	Husă
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Calibrarea	A1
Citire	0,02 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Gradație	1/50 mm
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	plat
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,04 mm

Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

## Accesorii

Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
-----------------------------------------------------	--------