

**HOLEX****Menghină de înaltă presiune, Lățimea bacurilor: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	362010 160
GTIN	4045197233844
Clasa articolului	32F

**Descriere****Execuție:**

- Corpul de bază și bacul superior mobil din fontă cu grafit nodular GGG 60, ghidaj călit și rectificat.
- Amplificator mecanic-hidraulic de putere cu forță de strângere preselectată exact.
- Șurub de înaltă presiune complet capsulat, care nu necesită mentenanță.
- În serie, cu elemente de prindere călite și rectificate plan.
- Partea inferioară cu canale longitudinale și transversale facilitează alinierea exactă și rapidă a menghinei în direcție longitudinală și transversală.

**Aplicație:**

- Pentru prindere fără vibrații, absolut sigură la forțe de tăiere și de avans ridicate.
- Toleranțele restrânse de fabricație permit montarea ulterioară a mai multor menghine alăturate.

**Livrare:**

Inclusiv 4 bride de fixare fără trepte, 1 pereche de bacuri de prindere călite, manivelă manuală.

**Accesorii opționale:**

- Pentru setul de centrare și fixare, consultați Cod 360530; pentru accesorii consultați Cod 362015 – 362025.
- Alte elemente de prindere se găsesc la Cod 362400 – 362620.

**Notă:**

Pentru montarea de bacuri din accesorii trebuie demontate bacurile standard.

Pentru utilizarea bacurilor COD 362400 – 362620, demontați bacurile standard de protecție, ulterior putând fi montate bacurile de protecție cu Cod 362400 - 362620 la alezajul central M10.

**Descriere tehnică**

Înălțime rezervare G +0,02	80 mm
Forța de strângere	50 kN
L <sub>3</sub>	95 mm
Greutate	50 kg
Gamă de prindere b extinsă	365 mm
L <sub>2</sub>	90 mm
Înălțime corp de bază c	130 mm
L <sub>4</sub>	575 - 880 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	HD-HOLEX
Dimensiune filet D <sub>1</sub>	M16
Lățimea bacurilor	160 mm
Gamă de prindere b I	0 - 155 mm
Gamă de prindere b II	150 - 305 mm
Lungimea corpului de bază a	570 mm
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Manivelă Pentru lățimea bacurilor 125/160 mm	360810 125/160
Pereche de bacuri, netede Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362420 160
Pereche de bacuri cu fixare prin tragere în jos Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362460 160
Pereche de bacuri prismatice Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362500 160
Set de gheare de strângere 2 buc. Pentru lățimea bacurilor 125/160 mm	360750 125/160
Pereche de portbacuri moi Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362520 160
Pereche de lamele din oțel de arc, de schimb Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362620 160

Bacuri cu lamele din oțel de arc Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362600 160
Pereche de bacuri cu caneluri longitudinale și transversale Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362400 160
Disc rotativ Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362015 160