

Waldmann **Lampă dreptunghiulară cu LED, cu lupă fără stativ, Tip: 2****Date comandă**

Numărul de comandă	491521 2
GTIN	4013330089412
Clasa articolului	49A

**Descriere****Execuție:**

Lampă cu lupă cu LED pentru un câmp de lucru fără efect de orbire și iluminat uniform. Braț articulat mobil. Un dispozitiv cu arc permite stabilizarea lămpii în orice poziție.

- **Lentilă de sticlă îmbunătățită, lustruită și rezistentă la zgârieturi. Rotativă.**
- **Lampă cu lupă dreptunghiulară pentru iluminare puternică, uniformă, pe suprafață mare cu 54 LED-uri. Consumul de putere este de numai 12 W, luminozitate 6000 Lx, poate fi comutată în mai multe trepte. LED-urile au o durabilitate de până la 50000 h.**
- **Comutare între segmente pentru detectarea celor mai fine structuri și defecte. În funcție de utilizare se poate selecta între lumină incidentă cu formarea de umbră și iluminare fără umbră.**
- **Câmp vizual mare pentru vedere ortoscopică.**

**Livrare:**

Inclusiv husă de protecție și picior de masă cu înșurubare.

**Accesorii opționale:**

Picior de masă Cod 491660, clemă pentru masă Cod 491670.

**Notă:**

Sursa de lumină poate fi înlocuită de producător.

**Descriere tehnică**

Dimensiunea capului lățime	194 mm
Lățime lentilă	105 mm
Dimensiunea capului înălțime	75 mm
Cursă maximă	900 mm
Greutate	2 kg
Lungime lentilă	162 mm
Dimensiunea capului lungime	298 mm
Grosiment (× ori)	1,75
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Corpuri de iluminat	Modul LED
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Tip produs	Lanternă cu lupă

---

## Accesorii

Picior de masă pentru lanternă cu lupă Cod 491521	491660
---	--------