



## Menghină modulară, Lățimea bacului A: 200/3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	362100 200/3
GTIN	2050001719522
Clasa articolului	35G

### Descriere

#### Execuție:

- Acționare mecanică simplă (până la 3,5 t).
- Reglare ușoară a deschiderii.
- Menghină pentru mașini cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
- Cementată HRC 60.
- Paralelism 0,02 mm.

#### Livrare:

Inclusiv bacuri de protecție cu tragere în jos, 1 opritor de piesă, 2 buc. piulițe Cod 362160 Ref. 16/16, 1 cheie de strângere, 1 cheie cu mâner transversal.

#### Notă:

Pentru alte bride de prindere, consultați Cod 362160.

### Descriere tehnică

Pană de fixare longitudinală l	16 mm
Înălțimea corpului de bază G	70 mm
Pană de fixare transversală n	16 mm
Gamă de prindere b	300 mm
Înălțimea bacurilor C	65 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Gerardi 200

Lățimea bacului A	200 mm
Lungimea totală L	595 mm
Greutate	69 kg
Forță de strângere maximă la 120 Nm	40 kN
Serie	Gerardi 200
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 12/16 mm	362160 12/16
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 20/16 mm	362160 20/16
Pereche de bride de fixare Pentru lățimea bacurilor 200 mm	362120 200
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 18/16 mm	362160 18/16
Bac de protecție neted, dur (bucată) Pentru lățimea bacurilor 200 mm	362147 200
Bac de protecție neted, moale (bucată) Pentru lățimea bacurilor 200 mm	362148 200
Bac de protecție striat pe lungime (bucată) Pentru lățimea bacurilor 200 mm	362146 200
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 16/16 mm	362160 16/16
Pereche de bride de ghidare Dimensiunea canalelor în T I / canal 14/16 mm	362160 14/16