

**Șubler cu blocare instantanee, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410625 150
GTIN	4045197203021
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Părțile de citire cromate mat, antireflexie. Gradație fină, contrast puternic. Suprafețe de măsurare finisate / lepuite cu precizie.

Descriere tehnică

Ambalaj	Cutie stabilă
Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Citire	0,05 mm
Gradație	1/20 mm
Gradație	1/128 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Toate componentele	călit
Tabel de fileturi	Tabel șublere
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
Tabel pentru șubler	412180