

**Șubler Vernier 1/20, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410200 100
GTIN	4045197302106
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Șurub de blocare a vernierului. Fără gradație în inch.

**Livrare:**

Inclusiv masa filetată nr. 412180 pentru partea din spate a șublerului.

**Descriere tehnică**

Ambalaj	Husă
Citire	0,05 mm
Lungimea ciocului	30 mm
Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Gradație	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 2,2×1,0
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Blocare	Șurub de blocare superior

Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tabel de fileturi	Tabel șublere
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200