

Mahr**Șubler Vernier 1/50, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410251 300
GTIN	4059192001605
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Suprafețe de măsurare lepuite fin.

Fără gradație în inch.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Ambalaj	Husă
Lungimea ciocului	64 mm
Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Citire	0,02 mm
Gradație	1/50 mm
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	plat
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,04 mm

Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

Accesorii

Cutie din plastic Tip MS300	412470 MS300
-----------------------------	--------------