

HOLEX**Menghină de înaltă presiune fără dispozitiv rotativ, Lățimea bacurilor: 135mm****Date comandă**

Numărul de comandă	362075 135
GTIN	2050001760852
Clasa articolului	32E

Descriere**Execuție:**

- **Corpul de bază și bacul superior mobil din fontă cu grafit nodular GGG 60, ghidaj călit și rectificat.**
- **Amplificator mecanic-hidraulic de putere cu forță de strângere preselectată exact.**
- **Șurub de înaltă presiune complet capsulat, care nu necesită mentenanță.**
- **În serie, cu elemente de prindere călite și rectificate plan.**
- **Partea inferioară cu canale longitudinale și transversale facilitează alinierea exactă și rapidă a menghinei în direcție longitudinală și transversală.**

Igeltex:

Bacuri interschimbabile.

Reglaj rapid al domeniului de strângere.

Prereglaj al presiunii de strângere.

Aplicație:

Pentru prindere fără vibrații, sigură la forțe de așchiere și de avans ridicate. Strângere rapidă cu manivelă manuală.

Livrare:

Inclusiv 1 pereche de bacuri striate (partea posterioară netedă), manivelă acționată manual.

Accesorii opționale:

Bacuri înlocuibile Cod 362076; 362077; 362079, disc rotativ Cod 362073.

Descriere tehnică

Forța de strângere	40 kN
--------------------	-------

Înălțime rezervare G $\pm 0,02$	72,5 mm
Gamă de prindere b I	0 - 72 mm
H	70 mm
Înălțimea bacurilor C	39,6 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Mandrină HD
Greutate	39 kg
Gamă de prindere b III	144 - 220 mm
Înălțime corp de bază c	112 mm
Gamă de prindere b II	69 - 147 mm
L ₄	461 - 679 mm
Lățimea bacurilor	135 mm
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Disc rotativ pentru menghină Pentru lățimea bacurilor 135 mm	362073 135
Bac cu canale transversale, cealaltă parte netedă Pentru lățimea bacurilor 135 mm	362076 135
Bac striat fin, cealaltă parte cu canale transversale Pentru lățimea bacurilor 135 mm	362077 135
Bac cu prisme, cealaltă parte cu canale transversale Pentru lățimea bacurilor 135 mm	362079 135
Disc rotativ pentru menghină Pentru lățimea bacurilor 113 mm	362073 113