

**Șubler Vernier 1/20, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410200 150
GTIN	4045197202932
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Șurub de blocare a vernierului.

Livrare:

Inclusiv masa filetată nr. 412180 pentru partea din spate a șublerului.

Descriere tehnică

Ambalaj	Husă
Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1
Citire	0,05 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Gradație	1/20 mm
Gradație	1/128 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm

Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tabel de fileturi	Tabel șublere
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAKkSȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
---	--------