

**Mahr****Șubler cu blocare instantanee, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410255 150
GTIN	4059192001575
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Părțile de citire cromate mat, antireflexie. Gradație fină, contrast puternic. Suprafețe de măsurare finisate / lepuite cu precizie.

**Accesorii opționale:**

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

**Descriere tehnică**

Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	40 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Citire	0,05 mm
Gradație	1/20 mm
Gradație	1/128 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm

Blocare	Blocare instantanee
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Tabel pentru șubler	412180
Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500