



Șubler fără eroare de paralaxă cu blocare instantanee, Domeniu de măsurare: 150mm



Date comandă

Numărul de comandă	410650 150
GTIN	4045197304018
Clasa articolului	41Z

Descriere

Execuție:

Părțile de citire cromate mat, antireflexie. Gradație fină, contrast puternic, suprafețe de măsurare lepuite cu precizie. Vernier plat pentru **citire fără eroare de paralaxă**.
Cu blocare instantanee și tijă de adâncime plată și robustă.

Descriere tehnică

Lungimea ciocului	40 mm
Ambalaj	Cutie stabilă
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Citire	0,05 mm
Calibrarea	A1
Gradație	1/20 mm
Gradație	1/128 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm

Scală cromată	da
Blocare	Blocare instantanee
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tabel de fileturi	Tabel șublere
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
Tabel pentru șubler	412180
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236