

**Șubler Vernier 1/20, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410200 200
GTIN	4045197519269
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Șurub de blocare a vernierului.

**Livrare:**

Inclusiv masa filetată nr. 412180 pentru partea din spate a șublerului.

**Descriere tehnică**

Ambalaj	Husă
Lungimea ciocului	50 mm
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Calibrarea	A1
Citire	0,05 mm
Gradație	1/20 mm
Gradație	1/128 inch
Citire comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm

Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tabel de fileturi	Tabel șublere
Tip produs	Șubler universal

### Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200