

Mitutoyo**Șubler, Domeniu de măsurare: 150mm**

Date comandă

Numărul de comandă	410300 150
GTIN	4946368530000
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Fără gradație în inch.

Suprafețe de măsurare șlefuite fin.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Lungime vârfuri în cruce	21 mm
Citare	0,05 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1
Ambalaj	Husă
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Gradație	1/20 mm
Standard	ISO 13385
Greutate	143 g
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4

Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Scală cromată	da
Blocare	Șurub de blocare superior
Ghidaj	Ghidaje înălțate
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Șurub de fixare M2,6	410410
Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120