

**Șubler Vernier 1/20, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	410200 300
GTIN	4045197519207
Clasa articolului	41Z

Descriere**Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Șurub de blocare a vernierului.

Livrare:

Inclusiv masa filetată nr. 412180 pentru partea din spate a șublerului.

Descriere tehnică

Citare	0,05 mm
Calibrarea	A1
Ambalaj	Husă
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Lungimea ciocului	64 mm
Gradație	1/20 mm
Gradație	1/128 inch
Citare comutabilă	mm / inch
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 4,7×1,8
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,08 mm

Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tabel de fileturi	Tabel șublere
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021000 300
Calibrare DAkkSȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

Accesorii

Cutie din plastic Tip MS300	412470 MS300
-----------------------------	--------------