

Mitutoyo**Șubler, Domeniu de măsurare: 150HMmm**

Date comandă

Numărul de comandă	410300 150HM
GTIN	4946368110400
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Fără gradație în inch.

Suprafețe de măsurare șlefuite fin. Cu suprafețe de măsurare din **carbură**.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Lungimea ciocului	40 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Calibrarea	A1
Lungime vârfuri în cruce	17 mm
Citare	0,05 mm
Suprafață de măsurare	Suprafețe de măsurare armate cu carbură
Ambalaj	Husă
Gradație	1/20 mm
Standard	ISO 13385

Greutate	145 g
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Tijă adâncime existentă	da
Abatere de măsurare E MPE	±0,05 mm
Scală cromată	da
Blocare	Șurub de blocare superior
Ghidaj	Ghidaje înălțate
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120
Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
Șurub de fixare M2,6	410410