

HOLEX**Șubler Vernier 1/50 cu tijă de adâncime rotundă, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 410205 150 |
| GTIN | 4045197202949 |
| Clasa articolului | 41Z |

Descriere**Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie. Șurub de blocare a vernierului.

Livrare:

Inclusiv masa filetată nr. 412180 pentru partea din spate a șublerului.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|-------------|
| Calibrarea | A1 |
| Ambalaj | Husă |
| Citire | 0,02 mm |
| Domeniu de măsurare | 0 - 150 mm |
| Lungimea ciocului | 40 mm |
| Gradație | 1/50 mm |
| Gradație | 1/1000 inch |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Standard | ISO 13385 |
| Tijă de adâncime | Ø 1,6 |
| Tijă adâncime existentă | da |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,04 mm |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Blocare | Șurub de blocare superior |
| Tehnică de măsurare | analogic |
| Material | Oțel inoxidabil, INOX |
| Toate componentele | călit |
| Tabel de fileturi | Tabel șublere |
| Tip produs | Șubler universal |

Servicii

| | |
|---|------------|
| CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021000 200 |
| Calibrare DAkkSȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021010 200 |

Accesorii

| | |
|---|--------|
| Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier | 412500 |
|---|--------|