



Metru pliant din plastic armat cu fibră de sticlă, Lungime: 2Rm



Date comandă

Numărul de comandă	466210 2R
GTIN	4010995370671
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

Segmente din **material sintetic armat cu fibră de sticlă, rezistent la îndoire**, cu suprafață mată. Deosebit de rezistente și incasabile; rezistente la tăiere, zgâriere și la apă. Fixarea brațelor cu nituri și gradație în mm, exactă. Segmente cu oprire la 90° și 180°.

Straturile de acoperire din **fibră de sticlă longitudinală** absorb forțele de îndoire și conferă metrului o **rigiditate deosebită**. Articulație brevetată cu bare cu resort pretensionate. Cu capete metalice rezistente la uzură, pe segmentul inițial și pe segmentul de sfârșit. Citire pe ambele părți datorită gradației față-spate (Recto Verso).

Descriere tehnică

Număr de segmente	10
Lungime	2 m
Lățime	15 mm
Standard	EG II
Tip produs	Metru pliant