

Garant**Nivelă cu bulă cu magnet comutabil, Lungime: 250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	467010 250
GTIN	4045197439116
Clasa articolului	41H

Descriere**Execuție:**

Profil din aluminiu eloxat, stabil. Suprafață de măsurare plană și **prismatică**. **Magnetul comutabil** acționează asupra suprafețelor plane și de ex. **și asupra țevilor**. Fiolele cu bulă în carcasă transparentă cu efect de lupă asigură vizibilitatea nedistorsionată a bulelor de aer. Nivelă verticală cu bulă de aer ușor de citit chiar și de sus. **Eroare toleranță la măsurarea pe tavan: 0,5 mm/m.**

Igeltext:

Înterupător magnetic

Fiolă frontală cu bulă de aer

lizibilă practic din orice poziție.

Descriere tehnică

Lungime	250 mm
Număr de fiole verticale	1
Mâner străpuns	nu
Număr de fiole orizontale	1
Eroare de toleranță în poziția normală	0,5 mm/m
Magnet	comutabilă
Tip produs	Nivelă cu bulă

