

**PLANOLITH****Pereche de păpuși mobile calitate 1, model greu, Înălțimea vârfulor: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	431710 200
GTIN	2050001039156
Clasa articolului	46H

**Descriere****Execuție:**

Din fontă specială cu o rezistență la uzură deosebit de ridicată. O păpușă mobilă cu pinolă fixă, o păpușă mobilă cu pinolă mobilă axial. Ajustarea pinolei se realizează folosind maneta. Cu prisme V călite.

**Precizie:**

Calitate 1, precizia axului  $\pm 0,008$  mm.

**Notă:**

Atenție, livrarea se face **cu costuri suplimentare de transport**. Alte înălțimi ale vârfulor la cerere.

**Descriere tehnică**

Conul pinolei	CM2
Prisme pentru $\varnothing$ arbori	10 - 50 mm
Lungime per pereche	390 mm
Înălțimea vârfulor	200 mm
Lățime	120 mm
Greutate per pereche	33 kg
Capacitatea maximă de încărcare	75 kg
Precizia axului	$\pm 0,008$ mm

Calitate

1

Tip produs

Păpușă mobilă