

Teroson
Adeziv poliuretanic din 2 componente Teromix, 50 ml, ID producător: 6700ME

Date comandă

Numărul de comandă	083378 6700ME
GTIN	4002872012453
Clasa articolului	04L

Descriere
Execuție:

Adeziv universal. Pentru lipirea diferitelor materiale precum oțel inoxidabil, aluminiu și alte metale, materiale plastice, lemn și suprafețe lăcuite (nu este recomandat pentru PP și PE). Întărirea are loc indiferent de temperatură și umiditate. Prelucrare simplă cu ajutorul amestecătorului static livrat.

Marcare substanțe periculoase: GHS07 Atenție

Rezistența la forfecare prin întindere: 13 N/mm²

Descriere tehnică

Marcare substanțe periculoase	GHS07 Atenție
Rezistența la forfecare prin întindere	13 N/mm ²
Denumirea producătorului	PU 6700 ME
Vâscozitate dinamică	16000 mPas
Forma	Pastă
Bază chimică	Poliuretan

recomandat pentru domeniu de utilizare	reparație
Culoarea	gri
Caracteristici	șlefuit
Duritate conform Shore A	95
Temperatură de depozitare	10 °C
Intervalul de temperatură	-40 °C
Valabilitate de la data producției	12 lună
Timp de procesare	5 s
Cantitate de umplere	50 g
Temperatură de procesare	18 - 25 °C
recomandat pentru material	oțel superior
recomandat pentru material	Aluminiu
recomandat pentru material	Plastic
recomandat pentru material	Lemn
Densitate	1,45 g/cm ³
Rezistența la funcționare conform	5 min
Rezistența manuală după	2 min
Joc maxim	3 mm
Caracteristici nume produs	50 ml
Tip produs	Adeziv din două componente