

Garant**Cadru inferior, pentru mărimea plăcuței lungime×lățime: 800X600mm****Date comandă**

Numărul de comandă

431000 800X600

GTIN

Clasa articolului

41C

Descriere**Execuție:**

Construcție sudată stabilă, include adaosurile de sprijin cu garniturile aferente. Înălțimea de lucru poate fi reglată cu ajutorul unor șuruburi. Înălțime max. de lucru 900 mm (raportată la muchia superioară a plăcii de granit).

Cadru, oțel profilat, vopsit RAL 9006 aluminiu alb. Raft din fag multiplex.

Aplicație:

Plăcile din granit natural Cod 430190 – 430500 se depozitează pe puncte predeterminate (vârfuri sferice din oțel).

- **Pentru plăci de până la 630×630 mm. Pentru amplasarea pe bancuri de lucru și dispozitive asemănătoare recomandăm în special vinciurile cu șurub reglabile Cod 373500.**
- **Garnitura este reglabilă pe înălțime și este utilizată la alinierea plăcuțelor (suport în 3 puncte și 2 șuruburi de reglare ca protecție contra răsturnării.)**

Notă:

Pentru structuri de amortizare a vibrațiilor vă rugăm să comandați 4x Cod. 086002 Ref. 850.

Descriere tehnică

Lățime structură de bază

550 mm

Adâncime structură de bază

560 mm

Recomandat pentru mărime placă lungime×lățime	800×600 mm
Forța portantă distribuită pe suprafață	500 kg
Greutate	28 kg
Înălțime structurii de bază	720 mm
Materialul plăcii de așezare	Fag multiplex
Înălțime maximă de lucru (raportată la muchia superioară a plăcii de granit)	900 mm
Înălțimea structurii de bază incl. garnituri	780 mm
Egalizarea înălțimii	25 mm
Tip produs	Structură de bază