



## Menghină de înaltă presiune fără dispozitiv rotativ, Lățimea bacurilor: 125mm



### Date comandă

Numărul de comandă	362250 125
GTIN	4250364400206
Clasa articolului	34A

### Descriere

#### Execuție:

- Corpul de bază cu canal longitudinal și transversal permite alinierea exactă și rapidă a menghinei în direcție longitudinală și transversală.
- Șurub de înaltă presiune care nu necesită mentenanță cu puterea de strângere constantă garantată de amplificatorul de putere pur mecanic, rezistent la uzură.
- Fontă cu grafit nodular de înaltă calitate, suport de piese călit, șlefuit precum și ghidajele șlefuite.
- Posibilitate de presetare a presiunii de strângere dorite: La poziția 0 nu există presiune ridicată. Testele de rezistență au relevat faptul că amplificatorul de putere rezistă la 1 milion de curse de lucru fără a se defecta.
- Fără slăbirea forței de tensionare. Aliniere rapidă cu 2 cursoare de poziționare fixate în canalul realizat cu precizie în menghină.
- Bacuri de protecție, călite și rectificat (cu canale longitudinale și transversale).
- Toleranță a înălțimii – 0,03 mm.

#### Aplicație:

- Pentru prindere fără vibrații, absolut sigură la forțe de tăiere și de avans ridicate.
- Înălțimile identice de rezemare permit folosirea rațională a mai multor menghine alăturate.
- Strângere prin intermediul manivelei. Forțele de strângere înalte se ating cu efort fizic mic prin maxim 2 rotiri ale arborelui.

#### Livrare:

Inclusiv 4 bride de fixare fără trepte, 1 pereche de bacuri de prindere striate, manivelă manuală.

### Descriere tehnică

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	HD-Allmatic
Gamă de prindere b I	0 - 102 mm
L <sub>4</sub>	507 - 709 mm
Înălțime corp de bază c	120 mm
Greutate	30 kg
Gamă de prindere b II	98 - 202 mm
Forța de strângere	40 kN
Lățimea bacurilor	125 mm
Înălțimea bacurilor C	40 mm
Înălțime rezemare G -0,05	78 mm
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

Manivelă Pentru lățimea bacurilor 125/160 mm	360810 125/160
Pereche de bacuri cu fixare prin tragere în jos Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362460 125
Pereche de bacuri cu caneluri longitudinale și transversale Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362400 125
Pereche de bacuri, netede Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362420 125
Pereche de bacuri cu suprafață de așezare degajată Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362560 125
Pereche de portbacuri moi Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362520 125
Bacuri cu lamele din oțel de arc Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362600 125
Pereche de bacuri prismatice Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362500 125
Pereche de lamele din oțel de arc, de schimb Pentru lățimea bacurilor 125 mm	362620 125

Set de gheare de strângere 2 buc. Pentru lățimea bacurilor  
125/160 mm

---

360750 125/160