



Menghină de înaltă presiune fără dispozitiv rotativ, Lățimea bacurilor: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	362250 160
GTIN	4250364400220
Clasa articolului	34A

Descriere

Execuție:

- Corpul de bază cu canal longitudinal și transversal permite alinierea exactă și rapidă a menghinei în direcție longitudinală și transversală.
- Șurub de înaltă presiune care nu necesită mentenanță cu puterea de strângere constantă garantată de amplificatorul de putere pur mecanic, rezistent la uzură.
- Fontă cu grafit nodular de înaltă calitate, suport de piese călit, șlefuit precum și ghidajele șlefuite.
- Posibilitate de presetare a presiunii de strângere dorite: La poziția 0 nu există presiune ridicată. Testele de rezistență au relevat faptul că amplificatorul de putere rezistă la 1 milion de curse de lucru fără a se defecta.
- Fără slăbirea forței de tensionare. Aliniere rapidă cu 2 cursoare de poziționare fixate în canalul realizat cu precizie în menghină.
- Bacuri de protecție, călite și rectificat (cu canale longitudinale și transversale).
- Toleranță a înălțimii – 0,03 mm.

Aplicație:

- Pentru prindere fără vibrații, absolut sigură la forțe de tăiere și de avans ridicate.
- Înălțimile identice de rezemare permit folosirea rațională a mai multor menghine alăturate.
- Strângere prin intermediul manivelei. Forțele de strângere înalte se ating cu efort fizic mic prin maxim 2 rotiri ale arborelui.

Livrare:

Inclusiv 4 bride de fixare fără trepte, 1 pereche de bacuri de prindere striate, manivelă manuală.

Descriere tehnică

Gamă de prindere b I	0 - 152 mm
L ₄	613 - 915 mm
Înălțime rezervare G -0,05	85 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	HD-Allmatic
Greutate	60 kg
Forța de strângere	60 kN
Înălțimea bacurilor C	50 mm
Înălțime corp de bază c	137 mm
Gamă de prindere b II	147 - 302 mm
Lățimea bacurilor	160 mm
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Pereche de bacuri prismatice Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362500 160
Bacuri cu lamele din oțel de arc Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362600 160
Pereche de lamele din oțel de arc, de schimb Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362620 160
Pereche de bacuri cu fixare prin tragere în jos Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362460 160
Pereche de bacuri, netede Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362420 160
Pereche de portbacuri moi Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362520 160
Manivelă Pentru lățimea bacurilor 125/160 mm	360810 125/160
Set de gheare de strângere 2 buc. Pentru lățimea bacurilor 125/160 mm	360750 125/160
Pereche de bacuri cu caneluri longitudinale și transversale Pentru lățimea bacurilor 160 mm	362400 160