

STABILA **Nivelă cu bulă, din metal ușor Profil R, Lungime: 800 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	467405 800
GTIN	4005069183721
Clasa articolului	46M

**Descriere****Execuție:**

**Profil Alu-R rezistent la torsiune** pentru aplicații solicitante.

- **Siguranță ridicată la basculare în timpul procedurii de măsurare datorită suprafeței extra late de măsurare (4cm).**
- **Marcare / tăiere pe întreaga lungime a profilului datorită celor trei muchii de trasare cu ghidaj de precizie. Punte continuă datorită fiolei cu bulă orizontală.**
- **Element de prindere cu șanț pentru prinderea cu degetele pe întreaga lungime.**
- **Capace antișoc detașabile cu opritoare antialunecare brevetate. Cu două suprafețe de măsurare cu strat de acoperire, două fiole cu bule verticale și una orizontală.**

Eroare de toleranță în poziția normală: 0,5 mm/m

Eroare de toleranță la măsurarea pe tavan: 0,5 mm/m

**Descriere tehnică**

Lungime	800 mm
Eroare de toleranță în poziția normală	0,5 mm/m
Eroare de toleranță la măsurarea pe tavan	0,5 mm/m
Tip produs	Nivelă cu bulă