

PLANOLITH**Placă din granit Precizie 0, Lungime×lățime: 800X600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	430300 800X600
GTIN	2050001040688
Clasa articolului	46H

Descriere**Execuție:**

Piatră dură naturală selecționată.

- **Fără defecte, structură omogenă.**
- **Rezistentă la încovoiere și la torsiune.**
- **Absolut inoxidabilă și rezistentă la acizi, conductivitate termică redusă.**
- **Suprafață microfină (diamantată). Valorile toleranțelor sunt sub cele admisibile.**
- **Muchiile exterioare sunt rectificat.**
- **Pentru a permite punerea în echilibru static se recomandă montarea unor puncte de sprijin (adaosuri sferice din oțel) pe partea inferioară.**
- **Mai dură decât oțelul călit (6 – 7 conform scalei Mohs), nemagnetică și neconductibilă electric.**

Precizie:

Execuția finală și controlul sunt realizate în incinte climatizate controlate de computer. Instrumentele de măsură utilizate la control, garantează raportarea cu exactitate față de laboratoarele de calibrare de la nivel național și internațional.

DIN 876/0 – lepuită fin cu diamant pentru control.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare, ambalaj pentru transport. Inclusiv adaosuri sferice din oțel.

Notă:

La cerere: Insertții filetate din oțel inox, șine-canal T din oțel (pentru Cod 430190 nu sunt disponibile canalele T), precizie 000, alte mărimi, dimensiuni intermediare. Transport contra cost.

Descriere tehnică

Grosime	120 mm
Greutate	173 kg

Planeitate	0,007 mm
Număr de adaosuri sferice din oțel	3
Standard	DIN 876
Precizia	0 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Tip produs	Scală gradată

Accesorii

Pereche de păpuși mobile calitate 1, model greu Înălțimea vârfulor 150 mm	431710 150
Canal de ghidare și fixare în T inclusiv montajul Pentru lungimea plăcilor 800 mm	431700 800
Pereche de păpuși mobile cu role	431705
Pereche de păpuși mobile calitate 1, model greu Înălțimea vârfulor 200 mm	431710 200