

**Winkeltronic, rezoluție 0,1 grade, Lungime: 400mm****Date comandă**

Numărul de comandă	467540 400
GTIN	4016054102320
Clasa articolului	46R

Descriere**Execuție:**

Nivelă-raportor cu afișaj precis al unghiului de deschidere al ciocului mobil de măsurare. Cu fiolă orizontală și verticală integrată. Tastă de memorare pentru reținerea valorilor memorate. Repunerea la zero a afișajului este posibilă în orice poziție.

Livrare:

Inclusiv 4 baterii Cod 081561 Ref. LR6, husă.

Descriere tehnică

Increment	0,1 grad
Lungime	400 mm
Domeniu de măsurare	0 - 200 grad
Număr de baterii incluse	4
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081561 LR6
Eroare de toleranță	0,2 grad
Alimentare cu energie	Cu baterii

Calibrarea	H2
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Nivelă cu bulă

Servicii

CalibrareNivelă cu bulă / nivelă electronică indicatoare de pantă Precizia 0,10 mm/m	026620 0,10
--	-------------

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------