

**Mahr****Șubler digital cu ecran mare, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412717 150
GTIN	4059192002107
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Afișaj LCD, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcționare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu tijă de adâncime plată.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Descriere tehnică**

Lungimea ciocului	40 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Standard	ISO 13385
Tijă adâncime existentă	da
Calibrarea	A1
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	cca. 3 ani
Citire comutabilă	mm / inch
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch

Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	$\pm 0,03$ mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------