

**Garant****Burghiu din carbură pentru aramid, neacoperită, Ø DC h6: 8,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	121230 8,5
GTIN	4045197472052
Clasa articolului	11Y

**Descriere****Execuție:**

**Geometrie specială** pentru găurirea în condiții de siguranță a materialelor sintetice din aramid (poliaramidelor), fibrelor de aramid, precum și a maselor de termoplast și duroplast.

**Notă:**

Lungime canelură  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Descriere tehnică**

Lungimea canalului de așchii $L_c$	37 mm
Ø nominal $D_c$	8,5 mm
Toleranța arborelui	h6
Avans $f$ în AFK	0,09 mm/rot
Număr de dinți $Z$	2
Toleranță Ø nominal	h6
Ø cozii $D_s$	8,5 mm
Lungimea totală $L$	79 mm
Standard	Normă de lucru
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	24,3 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbură
Execuție	4xD

Coadă tip	Coadă cilindrică cu h6
Utilizare găurire	Pentru aramid
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
PE-HD	indicat în anumite condiții	140 m/min	N
PA 66	indicat în anumite condiții	130 m/min	N
PEEK	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
PF 31	indicat în anumite condiții	100 m/min	N
AFK Aramid	recomandat	110 m/min	N
Honeycomb Sandwich	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		