

KARL DEUTSCH**Dispozitiv de măsurare a grosimii pereților și vitezei sunetului (fără sondă),
Tip: 1076B****Date comandă**

Numărul de comandă	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Clasa articolului	49G

Descriere**Execuție:**

Dispozitiv de măsurare a grosimii pereților cu ultrasunete, mic, ușor de utilizat, cu sondă de detectare automată a vârfului de verificare. **Materiale care pot fi testate: toate materialele conductoare de sunet, cum ar fi oțelul, fierul, metalele neferoase, materialele plastice, sticla, ceramica etc.** Măsurarea grosimii peretelui și a vitezei sunetului se face cu un singur dispozitiv.

- Ghidarea utilizatorului este simplă și în limbaj clar (în mai multe limbi).
- Moduri variabile de afișare pentru adaptarea optimă la sarcina de măsurare: – Afișare standard – Valoare diferențială – Valoare minimă

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv valiză de transport, substanță de cuplare (100 ml), 2 baterii Cod 081561 Ref. LR3 și certificat de etalonare.

Accesorii opționale:

Capete micrometrice cu un interval de măsurare de până la 400 mm, la cerere.

Notă:

La cerere, variante cu memorie, ieșire de date și statistică SW sau pentru măsurarea grosimii pereților materialelor acoperite.

Descriere tehnică

Afișarea nivelului de încărcare al bateriei	Vizual și acustic
Lățime	81 mm
Domeniu de măsurare - viteza sunetului	100 - 19999 m/s
Lungime	131 mm
Înălțime	32 mm
Domeniu de măsurare - grosime pereți	Consultați vârful de verificare Cod 496954
Greutate inclusiv baterii fără cutia de protecție	175 g
Citire	0,01 mm
Număr de baterii incluse	2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081561 LR3
Clasă de protecție IP	IP 54
Citire comutabilă	mm / inch
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Aparat de măsurat grosimea peretelui

Accesorii

Set de folii de protecție 10 buc. Tip PB4	496957 PB4
Sondă Tip PB10	496954 PB10
Sondă Tip PB4	496954 PB4
Manșon de prindere pentru sondă PB Tip PB10	496956 PB10
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
Manșon de prindere pentru sondă PB Tip PB4	496956 PB4

Substanță de cuplare Conținut 500 ml

496958 500