




Menghină pentru rectificare și control cu șurub, Lățimea bacului A: 65mm



Date comandă

Numărul de comandă	363550 65
GTIN	4045197313560
Clasa articolului	38F

Descriere

Execuție:

· **Oțel călit; rectificată cu precizie pe toate laturile.**

Utilizare pe 4 laturi diferite (de bază, frontale și laterale).

Cu **prisma rectificată** orizontală.

Funcționare:

Sistem de fixare cu împingere spre în jos – Bacul mobil este tras în jos datorită presiunii de strângere, eliminându-se astfel ridicarea piesei sau trepidațiile în timpul prelucrării.

Aplicație:

Pentru **prelucrare și control de precizie.**

Precizie:

În limita a **0,003 mm / 100 mm** (precizie a sistemului).

Livrare:

Inclusiv manivelă.

Descriere tehnică

Lungimea totală a	220 mm
Deschidere maximă b	100 mm
Greutate	4,3 kg
Lățimea bacului A	65 mm
Înălțimea bacurilor C	37 mm

Lățime totală B	65 mm
Tip produs	Menghină de verificare