

**Garant****Modul de strângere fix, Pentru tip: 0****Date comandă**

Numărul de comandă	361105 0
GTIN	4045197848932
Clasa articolului	310

**Descriere****Execuție:**

Toate suprafețele funcționale sunt călite și rectificate.

Dispozitivul de fixare pe 5 axe este compus modular. Componentele principale sunt module de strângere Cod 361105 – 361110, șine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119, prelungitor arbore Cod 361120 și bacurile Cod 361123 – 361137.

**Adaptat pentru:**

Șine de bază Cod 361115, arbore Cod 361119 și bacuri detașabile Cod 361123 – 361138.

**Accesorii opționale:**

Șurubelniță hexagonală cu mâner tip T Cod 627424 Ref.5 și cheie dinamometrică Cod 656050 Ref.120.

**Notă:**

Pentru șuruburile de fixare aveți nevoie de un bit de șurubelniță hexagonal (Tip 0 = SW8, Tip 1, 1S+2 = SW10).

Pentru protecția șurubului aveți nevoie de un bit de șurubelniță SW5.

**Descriere tehnică**

Lățime B	100 mm
----------	--------

h <sub>1</sub>	85 mm
Lungime L	100 mm
Greutate	4,5 kg
Înălțime H	108 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Xpent0
Serie	Xpent
Tip produs	Element de strângere