




## Menghină pentru rectificare și control cu șurub, Lățimea bacului A: 100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	363550 100
GTIN	4045197313577
Clasa articolului	38F

### Descriere

#### Execuție:

· **Oțel călit; rectificată cu precizie pe toate laturile.**

**Utilizare pe 4 laturi diferite** (de bază, frontale și laterale).

Cu **prisma rectificată** orizontală.

#### Funcționare:

**Sistem de fixare cu împingere spre în jos** – Bacul mobil este tras în jos datorită presiunii de strângere, eliminându-se astfel ridicarea piesei sau trepidațiile în timpul prelucrării.

#### Aplicație:

Pentru **prelucrare și control de precizie.**

#### Precizie:

În limita a **0,003 mm / 100 mm** (precizie a sistemului).

#### Livrare:

Inclusiv manivelă.

### Descriere tehnică

Lungimea totală a	270 mm
Greutate	9,5 kg
Deschidere maximă b	140 mm
Lățimea bacului A	100 mm
Înălțimea bacurilor C	40 mm

Lățime totală B

100 mm

Tip produs

Menghină de verificare