

Garant**Bac detașabil oscilant, Pentru tip: 100****Date comandă**

Numărul de comandă	361127 100
GTIN	4045197849083
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire, călite și rectificate.

Aplicație:

Pentru prinderea bacurilor de protecție Cod 361140 – 361149.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105 – 361110.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Notă:

Recomandare de montaj pe **modul de strângere fix**.

Bac pereche recomandat Cod 361125.

Descriere tehnică

Recomandat pentru codul de culoare	Xpent0
Lungimea bacului l	60 mm
Unghi de pendulare	15 grad
Lățimea bacurilor b	100 mm
Înălțime h ₁	20 mm

Înălțimea bacului h	40 mm
Lungime l ₁	12 mm
Tip produs	Bacuri de menhină