

Garant**Bac detașabil Gripp oscilant, Pentru tip: 100****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 361129 100 |
| GTIN | 4045197849106 |
| Clasa articolului | 310 |

Descriere**Aplicație:**

Pentru prinderea elementelor de prindere Cod 361160 7 și 361238 – 361250. Servește la alinierea suprafețelor de prindere neparalele. Elementele de prindere se pot înșuruba cu înălțimi variabile pe grilajul perforat pentru a fixa strâns diverse geometrii.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 și module de strângere Cod 361105 – 361110.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de prindere.

Notă:

Recomandare de montaj pe **modul de strângere fix**.

Bac pereche recomandat Cod 361128.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------------|--------|
| Recomandat pentru codul de culoare | Xpent0 |
| Lungimea bacului l | 70 mm |
| Înălțimea bacului h | 35 mm |
| Lungime l ₁ | 33 mm |
| Lățimea bacurilor b | 100 mm |

Unghi de pendulare

30 grad

Tip produs

Bacuri de menhină