

Garant**Bac de protecție neted 3/5, Pentru tip: 63****Date comandă**

Numărul de comandă	361143 63
GTIN	4045197849205
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:****3 mm suprafață de reazem.**

Prima treaptă de strângere cu înălțime de 3 mm. A doua treaptă de strângere cu înălțime de 5 mm.

Execuție text publicitar:

Recomandat pentru: 360405 125MX și 360405 125LX.

Avantaj:

Prin întoarcerea bacului este disponibilă o a doua treaptă de strângere.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 361124 – 361127, Cod 361133 și Cod 361135.

Bacuri în trepte Cod 361295– 361296.

Descriere tehnică

Lungime l_1	9 mm
Lungimea bacului l	12 mm
Lungime l_2	9 mm
Înălțime h_2	15 mm
Înălțime h_1	17 mm

Înălțimea bacului h	20 mm
Lățimea bacurilor b	63 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Xpent0
Tip produs	Bacuri de menghină