

**Mitutoyo****Șubler digital IP67 Solar, Domeniu de măsurare: 150 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412655 150
GTIN	4946368532899
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Șubler electronic cu sistem electronic Absolut și ecran mare, ușor de citit. Rezistent la apă, ulei și praf. Datorită consumului redus de energie, poate funcționa continuu 18000 h alimentat de la o baterie (Ref. 300: 5000 h). Dispozitivul pornește automat când este manevrat și se oprește automat când nu este folosit cca. 20 minute.

Cu celule solare, fără baterie; este necesară doar o iluminare redusă (de la 60 Lux).

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Ambalaj: Cutie stabilă

Standard: DIN 862

Tijă de adâncime: plat

Clasă de protecție IP: IP 67

Asigurare valoare măsurată: Reglare unică a punctului zero

Calibrarea: A1

Citire: 0,01 mm

Eroare de toleranță: 0,03 mm

Lungimea ciocului: 40 mm

**Descriere tehnică**

Tijă adâncime existentă	da
Decuplare automată	da
Tijă de adâncime	plat

Celule solare	da
Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	40 mm
Standard	DIN 862
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Clasă de protecție IP	IP 67
Alimentare cu energie	pe bază de energie solară
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler standard

## Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	011030 200
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	011050 200

## Accesorii

Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120
--	--------