

**Șubler cu ceas, Tip: 150/01****Date comandă**

Numărul de comandă	412350 150/01
GTIN	4045197203083
Clasa articolului	41Z

**Descriere****Execuție:**

Gradație cromată mat. Cu protecție antișoc și cremalieră protejată. Ceas de precizie cu cadran gradat rotativ cu șurub de fixare. Citire de 1 mm pe riglă, 1/100 mm pe cadranul ceasului.

**Descriere tehnică**

Calibrarea	A1
Rotația acului indicator	1 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Citire (cadran ceas)	0,01 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 4,8×1,7
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tabel de fileturi	Tabel șublere

Tip produs

Șublere cu ceas

**Servicii**CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de  
măsurare maxim 200 mm

021000 200

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu  
de măsurare maxim 200 mm

021010 200