

Mahr**Șubler digital cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412729 150
GTIN	4059192002145
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcționare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

Citire comutabilă	mm / inch
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Calibrarea	A1
Înălțime cifre afișaj LCD	8,5 mm
Standard	ISO 13385
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	cca. 3 ani
Tijă adâncime existentă	da
Lungimea ciocului	40 mm

Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Emitător Tip S4E	498966 S4E
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965