

Mitutoyo**Șubler digital cu sistem AOS, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412632 200
GTIN	4946368667737
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Rezultatul măsurătorii afișat cu cifre ușor lizibile (înălțime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferă protecție mărită împotriva apei și prafului.

- **Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă și precisă, fără punerea la zero.**
- **Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afișarea încărcării bateriei.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

Descriere tehnică

Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,4
Calibrarea	A1
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	20000 h
Lungimea ciocului	50 mm
Tijă adâncime existentă	da
Înălțime cifre afișaj LCD	9 mm
Citire	0,01 mm

Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Procedeu de măsurare al aparatului de măsurat	Procedeu electromagnetic inductiv
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120
Capac pentru compartimentul de baterii Tip B	412239 B