

Mahr**Șubler digital cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 412729 200 |
| GTIN | 4059192002169 |
| Clasa articolului | 43A |

Descriere**Execuție:**

Afișaj LCD, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcționare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------------|
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Tijă adâncime existentă | da |
| Tijă de adâncime | dreptunghiular - 3,7×1,3 |
| Standard | ISO 13385 |
| Calibrarea | A1 |
| Lungimea ciocului | 50 mm |
| Durată de funcționare (Autonomie acumulatori) | cca. 3 ani |
| Înălțime cifre afișaj LCD | 8,5 mm |

| | |
|--|----------------------------|
| Citire | 0,01 mm |
| Citire | 0,0005 inch |
| Domeniu de măsurare | 0 - 200 mm |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference-Lock-System |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm |
| Interfață | Interfață RS232C |
| Interfață | Interfață USB |
| Interfață | Interfață Digimatic |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Material | Oțel inoxidabil, INOX |
| Toate componentele | călit |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Șubler universal |

Servicii

| | |
|---|------------|
| Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021010 200 |
| CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021000 200 |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498965 |
| Emitător Tip S4E | 498966 S4E |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
| Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip USB2 | 498940 USB2 |
| Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip D2 | 498940 D2 |

| | |
|--|-----------|
| Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2 | 498940 R2 |
| Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498975 |