

**Mitutoyo****Șubler digital cu sistem AOS și tijă de adâncime rotundă, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	412637 150
GTIN	4946368667775
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Rezultatul măsurătorii afișat cu cifre ușor lizibile (înălțime 9 mm). Sistemul de măsurare electromagnetic **AOS (Advanced Onsite Sensor)** oferă protecție mărită împotriva apei și prafului.

- **Riglă gradată absolută, permite măsurare rapidă și precisă, fără punerea la zero.**
- **Consum redus de energie electrică (20000 de ore de utilizare continuă), afișarea încărcării bateriei.**

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357 .

**Accesorii opționale:**

Capac pentru compartimentul de baterii Cod 412239 Ref. B.

**Descriere tehnică**

Tijă adâncime existentă	da
Înălțime cifre afișaj LCD	9 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Calibrarea	A1
Standard	ISO 13385
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	20000 h
Tijă de adâncime	Ø 1,9

Citare	0,01 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Procedeu de măsurare al aparatului de măsurat	Procedeu electromagnetic inductiv
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Șurub pentru tija de adâncime, metal cu 2 șuruburi	412120
Capac pentru compartimentul de baterii Tip B	412239 B