

**Garant****Freză disc cu filet Lățime ap = 4 mm, Ø D: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218540 50
GTIN	4045197848697
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Notă:**

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

**Descriere tehnică**

Ø tăişului D <sub>c</sub>	50 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	35 mm
Număr efectiv de tăişuri Z <sub>ef</sub>	2
Filet de prindere M	M16
Ø D <sub>2</sub>	29 mm

Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	14 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Lungimea gulerului $L_1$	15 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Număr plăcuțe amovibile	4
Lățime $a_p$	4 mm
Tip de coadă	cu filet
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1102
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219948