

Garant**Freză disc cu filet Lățime ap = 5 mm, Ø D: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218542 50
GTIN	4045197849977
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Notă:

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP9**.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	14 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	2
Filet de prindere M	M16
Ø D ₂	29 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX

Lungimea totală L_{ges}	35 mm
\varnothing tăișului D_c	50 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Lungimea gulerului L_1	15 mm
Număr plăcuțe amovibile	4
Lățime a_p	5 mm
Tip de coadă	cu filet
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1103
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219949 (IP9; 2,0 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219949
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2