

Garant**Freză disc cu filet Lățime ap = 6 mm, Ø D: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218544 50
GTIN	4045197850003
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Notă:

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Descriere tehnică

Lungimea gulerului L ₁	15 mm
Ø tăișului D _c	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Ø D ₂	29 mm
Filet de prindere M	M16

Ø D ₁ h6	17 mm
Lungimea totală L _{ges}	35 mm
Număr efectiv de tășuri Z _{ef}	2
Adâncime maximă de tăiere a _{e max}	14 mm
Număr plăcuțe amovibile	4
Lățime a _p	6 mm
Tip de coadă	cu filet
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1203
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219950
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP