

**Garant****Freză disc cu filet Lățime ap = 6 mm, Ø D: 63mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218544 63
GTIN	4045197850010
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

**Aplicație:**

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

**Notă:**

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	14 mm
Filet de prindere M	M16
Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	3
Ø $D_1$ h6	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX

Ø tăişului D <sub>c</sub>	63 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	35 mm
Număr plăcuțe amovibile	6
Lățime a <sub>p</sub>	6 mm
Tip de coadă	cu filet
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1203
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

## Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219950
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP