



Șubler cu ceas, Tip: 150/02



Date comandă

Numărul de comandă	412416 150/02
GTIN	7630041105353
Clasa articolului	45A

Descriere

Execuție:

Gradație cromată mat. Cu protecție antișoc și cremalieră protejată. Ceas de precizie cu cadran gradat rotativ cu șurub de fixare.

Tijă de adâncime deosebit de îngustă. Citire de 1 mm pe riglă, 2/100 mm pe cadranul ceasului.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Rotația acului indicator	2 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Citire (cadran ceas)	0,02 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Standard	ISO 13385
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,6×1,7
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit

Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șublere cu ceas

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200