



Disc de degroșare PREMIUM*** Focur, Ø discurilor×lățimea discului: 125X7mm



Date comandă

Numărul de comandă	560200 125X7
GTIN	9003172337562
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Tip special pentru **prelucrarea fontei**. Corindonul cu zirconiu și carbura de siliciu de înaltă calitate permit obținerea unei rate foarte mari de îndepărtare a materialului la o forță de presare redusă, chiar și la **fonta cu reziduuri**.

Specificații: ZA24N-BFX.

- **Granulația, liantul, materialele de adaos abrazive, precum și armarea discurilor de polizare sunt optime în ceea ce privește obținerea unei rate cât mai mari de îndepărtare a materialului și a unei durabilități corespunzătoare domeniului de utilizare.**
- **Discuri de polizare curbate (Forma 27, 28, 29).**
- **Unghi de șlefuire 20° - 30°.**
- **Utilizare pe polizoarele unghiulare electrice și pneumatice cu o viteză de așchiere de max. 80 m/s pentru șlefuirea cordoanelor de sudură, suprafețelor și muchiilor.**

Descriere tehnică

Lățimea discului	7 mm
Ø găurii	22,23 mm

Turație maximă	12200 min ⁻¹
Ø discurilor	125 mm
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Specificație	A24Q-BFX
Unghi de așezare recomandat	20-30 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Fontă
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de degroșare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		