

**Garant****Freză pentru teșire la 60°, Coadă Weldon, Tip: 5****Date comandă**

Numărul de comandă	216552 5
GTIN	4045197851734
Clasa articolului	210

**Descriere****Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	70 mm
Ø maxim de teșire $D_{max}$	16 mm
Ø cozii $D_s$ h6	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	260982 HB725-1
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Lungime activă $L_1$	20 mm
Număr de dinți Z	1
Ø D	5,4 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de teșire înainte	60 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

---

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	219795 1
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 1,2 Nm	211750 1,2
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP